

品番：EA715C-41

品名：120g(0.001g) 電子天秤



販売価格	43,500円(税抜) / 47,850円(税込)		
カタログ価格	43,500円(税抜) / 47,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/30 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EJ-123B
秤量	120g	最小目盛	0.001g
載皿サイズ	φ110mm(丸皿)	電源	ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)
サイズ	190(W)×211(D)×126(H)mm	材質	計量皿の材質:SUS304
重量	850g	個数モード	最大計測数:120000個 計数可能最小単位質量:0.001g
パーセントモード	100%登録最小質量:0.1g パーセント最小表示:0.01%	付属品	取扱説明書、ACアダプター、風防
分解能	1/120,000	再現性(標準偏差)	0.003g
直線性	±0.003g	感度ドリフト	±20ppm/°C (10°C~30°C)
表示モード	g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)	サンプル数	5、10、25、50 または100個
カラット	ひょう量:600ct 最小表示:0.005ct	もんめ	ひょう量:32mom 最小表示:0.0005mom
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)	表示書換時間	10回/秒
使用温湿度範囲	10~30°C、85%RH以下(結露しない)	電池動作時間	約80時間(バックライトオフ時・アルカ)

	こと)		り電池使用時)
校正分銅(出荷時設定)	100g		
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載			
プラスチック風防付			
バックライト付き、文字高16mmの大型液晶			
g・個数・%、3つの表示が切換え可能			
高分解能モデル			
宝石や真珠の計量に「ct:カラット/mom:もんめ」表示モード			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.