品番: EA715C-42

品名: 310g(0.01g) 電子天秤



販売価格	31,800円(税抜)/34,980円(税込)				
カタログ価 格	31,800円(税抜)/34,980円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/27 02:54現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0771ページ				







## 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EJ-300B
秤量	310g	最小目盛	0.01g
載皿サイズ	φ110mm(丸皿)	電源	ACアダプター(付属)、または単3乾電 池×4個(別売)
サイズ	190(W)×208(D)×59(H)mm	機能	「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
材質	計量皿の材質:SUS304	重量	870g
個数モード	最大計測数:31000個 計数可能最小単位質量:0.01g	パーセントモード	100%登録最小質量:1g パーセント最小表示:0.1%
付属品	取扱説明書、ACアダプター	再現性(標準偏差)	0.01g
直線性	±0.02g	感度ドリフト	±20ppm/℃ (10℃~30℃)
サンプル数	5、10、25、50 または100個	表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き (文字高16mm)
表示書換時間	10回/秒	使用温湿度範囲	-10~40℃、85%RH以下(結露しな いこと)
電池動作時間	約70時間(バックライトオフ時・アルカ リ電池使用時)	校正分銅(出荷時設定)	300g
応答速度	計量値が安定すると、液晶表示部左上		

に安定マーク(○)が点灯します。 計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。 被計量物を載せてから安定マークが点 灯するまでの早さをご覧いただけます。

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

4台まで積み重ねて収納可能

g·個数·%、3つの表示が切換え可能

バックライト付き、文字高16mmの大型液晶

ベーシックモデル

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.