

品番 : EA715C-42

品名 : 310g(0.01g) 電子天秤



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,400円(税抜) / 32,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,400円(税抜) / 32,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/17 18:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0759ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | EJ-300B |
| 秤量 | 310g | 最小目盛 | 0.01g |
| 載皿サイズ | φ110mm(丸皿) | 電源 | ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売) |
| サイズ | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 機能 | 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能 |
| 材質 | 計量皿の材質:SUS304 | 重量 | 870g |
| 個数モード | 最大計測数:31000個 計数可能最小単位質量:0.01g | パーセントモード | 100%登録最小質量:1g パーセント最小表示:0.1% |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプター | 再現性(標準偏差) | 0.01g |
| 直線性 | ±0.02g | 感度ドリフト | ±20ppm/°C (10°C~30°C) |
| サンプル数 | 5、10、25、50 または100個 | 表示 | 7セグメント液晶表示 バックライト付き (文字高16mm) |
| 表示書換時間 | 10回/秒 | 使用温湿度範囲 | -10~40°C、85%RH以下(結露しないこと) |
| 電池動作時間 | 約70時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時) | 校正分銅(出荷時設定) | 300g |
| 応答速度 | 計量値が安定すると、液晶表示部左上 | | |

に安定マーク(○)が点灯します。
計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。
被計量物を載せてから安定マークが点灯するまでの早さをご覧ください。

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

4台まで積み重ねて収納可能

g・個数・%、3つの表示が切換え可能

バックライト付き、文字高16mmの大型液晶

ベーシックモデル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.