

品番 : EA715C-42

品名 : 310g(0.01g) 電子天秤



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,400円(税抜) / 32,340円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 29,400円(税抜) / 32,340円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/17 16:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0759ページ                      |      |   |



| 項目      | 値                 |
|---------|-------------------|
| 計量値     | 0.00g             |
| 最大計測数   | 31000             |
| 最小目盛    | 0.01g             |
| 再現性     | 0.01g             |
| 直線性     | ±0.02g            |
| 感度ドリフト  | ±20ppm/°C         |
| 表示      | 7セグメント液晶表示        |
| 使用温湿度範囲 | -10~40°C, 85%RH以下 |
| 校正分銅    | 300g              |

## 仕様

|        |                                  |             |                                  |
|--------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| メーカー   | エー・アンド・デイ                        | 型番          | EJ-300B                          |
| 秤量     | 310g                             | 最小目盛        | 0.01g                            |
| 載皿サイズ  | φ110mm(丸皿)                       | 電源          | ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)      |
| サイズ    | 190(W)×208(D)×59(H)mm            | 機能          | 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能        |
| 材質     | 計量皿の材質:SUS304                    | 重量          | 870g                             |
| 個数モード  | 最大計測数:31000個<br>計数可能最小単位質量:0.01g | パーセントモード    | 100%登録最小質量:1g<br>パーセント最小表示:0.1%  |
| 付属品    | 取扱説明書、ACアダプター                    | 再現性(標準偏差)   | 0.01g                            |
| 直線性    | ±0.02g                           | 感度ドリフト      | ±20ppm/°C (10°C~30°C)            |
| サンプル数  | 5、10、25、50 または100個               | 表示          | 7セグメント液晶表示 バックライト付き<br>(文字高16mm) |
| 表示書換時間 | 10回/秒                            | 使用温湿度範囲     | -10~40°C、85%RH以下(結露しないこと)        |
| 電池動作時間 | 約70時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時)       | 校正分銅(出荷時設定) | 300g                             |
| 応答速度   | 計量値が安定すると、液晶表示部左上                |             |                                  |

に安定マーク(○)が点灯します。  
計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。  
被計量物を載せてから安定マークが点灯するまでの早さをご覧ください。

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

4台まで積み重ねて収納可能

g・個数・%、3つの表示が切換え可能

バックライト付き、文字高16mmの大型液晶

ベーシックモデル

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.