

品番 : EA715C-48

品名 : 4100g( 0.1g) 電子天秤



販売価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/30 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		



Table 1	Table 2
---------	---------

#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EJ-4100B
秤量	4100g	最小目盛	0.1g
載皿サイズ	140(W)×127(D)mm(角皿)	電源	ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)
サイズ	190(W)×208(D)×59(H)mm	機能	「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
材質	計量皿の材質:SUS304	重量	1070g
個数モード	最大計測数:41000個 計数可能最小単位質量:0.1g	パーセントモード	100%登録最小質量:10g パーセント最小表示:0.1%
付属品	取扱説明書、ACアダプター	再現性(標準偏差)	0.1g
直線性	±0.2g	感度ドリフト	±20ppm/°C (10°C~30°C)
サンプル数	5、10、25、50 または100個	表示	7セグメント液晶表示 バックライト付き (文字高16mm)
表示書換時間	10回/秒	使用温湿度範囲	-10~40°C、85%RH以下(結露しないこと)
電池動作時間	約70時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時)	校正分銅(出荷時設定)	4000g
応答速度	計量値が安定すると、液晶表示部左上		

に安定マーク(○)が点灯します。  
計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。  
被計量物を載せてから安定マークが点灯するまでの早さをご覧ください。

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

4台まで積み重ねて収納可能

g・個数・%、3つの表示が切換え可能

バックライト付き、文字高16mmの大型液晶

ベーシックモデル

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.