

品番：EA715C-5A

品名：12kg( 1.0g) 電子天秤



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 41,800円(税抜)／ 45,980円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 41,800円(税抜)／45,980円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/05/21 19:52現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                            |                                                           |           |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| メーカー                       | エー・アンド・デイ                                                 | 型番        | EK-12ki                           |
| 秤量                         | 12kg                                                      | 最小目盛      | 1g                                |
| 個数モード                      | 最大計測数:12,000個<br>計数可能最小単位質量:1g<br>サンプル数:5、10、25、50または100個 | パーセントモード  | 100%登録最小質量:100g<br>パーセント最小表示:0.1% |
| 電源                         | AC100V (ACアダプター)                                          | 載皿サイズ     | 170(W)×133(D)mm                   |
| 計量皿材質                      | SUS304                                                    | サイズ       | 190(W)×218(D)×53(H)mm             |
| 重量                         | 約1.5kg                                                    | バッテリー動作時間 | 約9時間(バックライトオフ時)                   |
| 表示書換時間                     | 10回/秒                                                     | 表示        | 7セグメント液晶表示バックライト付き<br>(文字高 16 mm) |
| 動作温度・湿度範囲                  | -10℃～40℃、85% R.H.以下 (結露しないこと)                             |           |                                   |
| コンパクトで高分解能                 |                                                           |           |                                   |
| g・%・個数の3モード切換表示            |                                                           |           |                                   |
| バックライト付大型液晶                |                                                           |           |                                   |
| 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付 |                                                           |           |                                   |
|                            |                                                           |           |                                   |

|                          |
|--------------------------|
| ACAI(計数精度自動向上機能)搭載       |
| GLP・GMP・GCP・ISO対応出力      |
| RS-232Cインターフェイス付(ケーブル別売) |

代替品

|                                                                                   |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|  | 品番   | EA715C-36 |
|                                                                                   | コメント | 品番整理      |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.