

品番：EA715CA-16

品名：220g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 64,000円(税抜) / 70,400円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 64,000円(税抜) / 70,400円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/30 14:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0759ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |  |           |   |
|---------|--|-----------|---|
| メーカー    | エー・アンド・デイ                                | 型番        | FX-200i   |
| 秤量      | 220g                                     | 最小目盛      | 0.001g  |
| 機能      | 個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算など                 | 電源        | ACアダプタ(AC100V)  |
| 載皿サイズ   | φ 130mm                                  | サイズ       | 193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm                                     |
| 材質      | 計量皿:SUS304                               | 重量        | 約2.5kg  |
| 個数モード   | 最小単位質量:0.001g<br>サンプル数:5・10・25・50または100個 | パーセントモード  | 最小100%質量:0.100g<br>パーセント最小表示:0.01%・0.1%<br>・1%(100%質量により自動切替) |
| 最大表示    | 220.84g                                  | 再現性(標準偏差) | 0.001.G   |
| 直線性     | ±0.002g                                  | 安定所要時間    | 約1秒   |
| 感度ドリフト  | ±2ppm/°C                                 | 内蔵分銅      | なし  |
| 時計機能    | なし                                       | 表示書換周期    | 5回/秒、10回/秒または20回/秒  |
| 使用温湿度範囲 | 5°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと)                | 表示モード     | g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)                     |
| 表示      | 7セグメントLCD(文字高:13.5mm)                    | カラット      | ひょう量:1100ct<br>最小表示:0.005ct                                   |
|         |  |           |   |

|  |                              |                 |                     |
|--|------------------------------|-----------------|---------------------|
| もんめ                                      | ひょう量:58mom<br>最小表示:0.0005mom | 使用可能な外部校正分<br>銅 | 200g<br>100g<br>50g |
| 通信機能                                     | RS-232C                      | 付属品             | ACアダプタ、小型風防、保護カバー   |
| RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)                 |                              |                 |                     |
| 小型風防が付いています。                             |                              |                 |                     |
| ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用  |                              |                 |                     |
| コンパクトで扱いやすいB5サイズ                         |                              |                 |                     |
| 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能               |                              |                 |                     |
| 計量値をUSB経由でパソコンに送信可能                      |                              |                 |                     |
| g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード |                              |                 |                     |
| GLP・GMP・GCP・ISO対応出力                      |                              |                 |                     |
| コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB<本体正面1mでの測定>)       |                              |                 |                     |
| つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付                    |                              |                 |                     |
| 防塵・防滴(IP65)<br>粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適   |                              |                 |                     |
| 計量値の平均値をホールドすることができ、動物も正しく量ることができます。     |                              |                 |                     |

#### 代替品

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
|  | <b>品番</b>   | EA715CA-91  |
|   | <b>コメント</b> | 仕様をご確認ください。 |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.