

品番：EA715CA-63A

品名：[電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製)



販売価格	70,000円(税抜) / 77,000円(税込)		
カタログ価格	70,000円(税抜) / 77,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/17 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		



A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と接続し、計量機器から送信されたデータを印字するプリンター。

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-8129TH
仕様	サーマルプリンタ	重量	約500g
電源	ACアダプター(付属)	用紙サイズ	用紙幅57.5mm
印字方式	サーマル式	適合機種	EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22・ 旧EA715CA-31~41など
文字仕様	13ドット×28ドット 1.5(W)×2.6(H)mm	印字速度	約1.6行/秒
印字文字数	24文字/行	使用温湿度範囲	0~40℃、20%~85%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲	-10℃~50℃、10%~90%RH(結露しないこと)	サイズ	174(W)×141(D)×87(H)mm
ケーブル長	約2m	付属品	プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、 ACアダプタ識別シール、RS-232C ケーブル、電源ケーブル

便利な液晶パネル付き、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能

テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能

統計演算、時計、パスワードロック、インターバル印字、チャート印字機能があります。

高機能サーマルプリンタ

フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能

一定時間の間隔での印字(インターバル印字)

計量データの時系列変化(チャート印字)

時計機能付き(付時刻印字出力可能)

パスワードロック機能(日付・時刻・内部設定変更)

日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能

- ・TIMEキーを押す⇒時刻印字
- ・DATEキーを押す ⇒日付印字
- ・IDキーを押す ⇒ ID印字

※接続機種をご確認ください。接続機種によっては別売ケーブルが必要な場合がございます。

※注意:接続する天びん、はかりのRS-232C出力が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.