

品番：EA715CA-82

品名：1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 79,000円(税抜) / 86,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 79,000円(税抜) / 86,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/17 13:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0759ページ | | |




仕様

| | | | |
|-----------|---|----------|--|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FX-1200iWP |
| 秤量 | 1220g | 最小目盛 | 0.01g |
| 載皿サイズ | φ 150mm | サイズ | 193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm |
| 電源 | ACアダプター(付属) | 材質 | 計量皿の材質:SUS304 |
| 防塵・防水 | IP65 | 機能 | 統計演算機能 |
| 重量 | 約2.7kg | 表示 | コンパレータ表示 |
| 個数モード | 最小単位質量:0.01g サンプル数:5・10・25・50または100個 | パーセントモード | 最小100%質量:1.00g パーセント最小表示:0.01%・0.1% ・1%(100%質量により自動切替) |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、保護カバー | 最大表示 | 1220.84g |
| 再現性(標準偏差) | 0.01g | 直線性 | ±0.02g |
| 安定所要時間 | 約1秒 | 感度ドリフト | ±2ppm/°C |
| 内蔵分銅 | なし | 時計機能 | なし |
| 表示書換周期 | 5回/秒、10回/秒または20回/秒 | 使用温湿度範囲 | 5°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと) |
| 表示モード | g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセン) | カラット | ひょう量:6100ct |

| | | | |
|---|------------------------------|-----------------|---------------|
| | ト)、ct(カラット)、mom(もんめ) | | 最小表示:0.05ct |
| もんめ | ひょう量:322mom 最小表示:0.005mom | 使用可能な外部校正分 銅 | 1000g 500g |
| 通信機能 | RS-232C | | |
| ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定) | | | |
| コンパクトで扱いやすいB5サイズ | | | |
| 粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 | | | |
| ゴミ、液体の侵入に対して強いケーシング構造 | | | |
| ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用 | | | |
| 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能 | | | |
| RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売) | | | |
| GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 | | | |
| つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付 | | | |

代替品

| | | |
|---|-------------|----------------|
|  | 品番 | EA715CC-300 |
| | コメント | 違い:防水防塵無し、秤量など |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.