

品番 : EA715CB-10A

品名 : 2,000g(1.0g) 防滴型デジタルはかり



販売価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
カタログ価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/24 22:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0760ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CS-2000S
秤量	2000g	最小目盛	1g
精度	±4g	計量範囲	0~2000g
使用温湿度	-10~40°C、85%RH以下(結露なきこと)	保存温湿度	-10~60°C、70%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外して下さい。)
表示	5桁LCD表示	オーバー表示	"EEEE"表示
サイズ	250(W)×260(D)×108(H)mm	重量	約1900g(電池含む)
材質	樹脂	電源	単2形乾電池 × 4個(非付属) またはACアダプター(別売)
電池寿命	約1800時間(アルカリ電池使用)	防水保護等級	IPX2
機能	●オートパワーオフ(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能)) ●風袋引き	用途	食品、工場関連の商品、部品などの重量の測定に
付属品	●取扱説明書(保証書付)		

重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能

消費電力1/3(メーカー比較)

1/2000の高分解能

※完全防水ではないので水没すると故障します

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.