

品番：EA715CB-13A

品名：20kg(10g) 防滴型デジタルはかり



販売価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
カタログ価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 15:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0760ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CS-20KS
秤量	20kg	最小目盛	0.01kg(10g)
精度	±20g	計量範囲	0~20kg
サイズ	250(W)×260(D)×108(H)mm	重量	約1900g(電池含む)
材質	樹脂	電源	単2電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)
電池寿命	約1,800時間(アルカリ電池使用時)	使用温湿度	0~+40°C、85%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10~+60°C、70%RH以下(但し、結露のないこと)	防水保護等級	IPX2
機能	●風袋機能 ●オートパワーオフ機能(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択)(解除可))	用途	食品、工場関連の商品、部品の重量など
付属品	●取扱説明書(保証書付)		

1/2000の高分解能

重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能

水平調整スクリュー式脚部採用

※完全防水ではないので水没すると故障します。

代替品

品番	EA715CB-13B
コメント	変更点:持ち手部分付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.