

品番：EA715CB-17

品名：2000g(1g) デジタルホームはかり(ホワイト)



販売価格	2,290円(税抜) / 2,519円(税込)		
カタログ価格	2,290円(税抜) / 2,519円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/06 13:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0758ページ		



## 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	UH-3303-W
秤量	2000g	最小目盛	1g
電源	単3電池×2本(付属)	載皿サイズ	118×119mm
サイズ	120(W)×165(D)×35(H)mm	重量	230g
カラー	ホワイト	使用範囲	2~2000g
精度	2g~500g:±2g 500g~2000g:±3g	計量安定時間	約2秒
オートパワーオフ	約4分	使用温度範囲	10℃~40℃(結露なきこと)
保存温度範囲	0℃~50℃(結露なきこと)	消費電流	約8mA

小さく軽量、便利な自動風袋引きモードに切替ができます。

ボタンを押さずに風袋引きが可能  
はかりに物をのせて、約4秒後に表示が0になります。複数の種類の材料をつぎ足し計量する際に便利です。

オートゼロモード  
容器をおろすと、計量したそれぞれの重さを逆順に表示します。重さの再確認ができます。

風袋引き機能  
容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。

オートパワーオフ機能

約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。

大きい液晶、見やすい文字

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※ご注意ください

家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。取引・証明および業務用ではありません。  
また、防塵・防水ではありませんので、ご注意ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.