

品番：EA715CB-23

品名：3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)



販売価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
カタログ価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/02 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0758ページ		



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	UH-3201-W
秤量	3000g	最小目盛	1g
電源	単3電池×2本(付属)	載皿サイズ	145(W)×145(D)mm
サイズ	150(W)×190(D)×35(H)mm	重量	390g
使用範囲	0.5g~3000g	カラー	ホワイト
精度	±2g:2~750g ±3g:750~1500g	計量安定時間	約2秒
オートパワーオフ	約4分	使用温度範囲	10~40°C(結露なきこと)
保存温度範囲	0~50°C(結露なきこと)	目安表示	0.1g (100gまで表示可能)
消費電流	約8mA		

0.1g単位で100gまで、1g単位で3kgまではかれます。

1台で2台分はたらく便利スケール

微量モード

0.1g単位で100gまではかれます。

標準モード

1g単位で最大3kgまではかれます。

風袋引き機能

容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。

オートパワーオフ機能

約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。

収納ケース付き

収納に便利なプラスチックケース付きです。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※ご注意ください

家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。取引・証明および業務用ではありません。

また、防塵・防水ではありませんので、ご注意ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.