


品番：EA715CB-32

品名：60kg( 10g) デジタルポータブルスケール



販売価格	43,300円(税抜) / 47,630円(税込)		
カタログ価格	43,300円(税抜) / 47,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0759ページ		



### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SA-60K
秤量	60kg	最小目盛	0.1kg・0.01kg・0.001kg・1g(計量結果により変動)
材質	アルミダイキャスト	サイズ	330(W)×509(D)×80(H)mm
重量	約6.3kg	載皿サイズ	330×330mm
電源	ACアダプタ(付属)、または単1電池×4個(別売)	再現性	標準偏差 0.1kg・0.01kg・0.002kg・2g(計量結果により変動)
直線性	±0.1kg・±0.01kg・±0.002kg・±2g(計量結果により変動)	スパンドリフト	±20ppm/°C (5°C~35°C) typ.
表示	7セグメント液晶表示(文字高24mm) 180°反転表示可能	表示書換回数	約10回/秒
使用温湿度範囲	-10~40°C、85%R.H.以下(結露しないこと)	電池寿命	約700時間
校正分銅値	60kg(出荷時設定)		

大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。

本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈です。

上下反転表示、バックライト付き液晶表示、表示のホールド機能付

薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することも可能(厚さ73mm)

ペットと自分の体重確認に

産廃計量〔パッカー車に搭載〕に

※ご注意ください

本製品は取引証明用はかり(検定付きはかり)ではありません。

計量結果によって料金が決定する「はかり売り」や、健康診断の体重測定などの証明用途には使用できません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.