

品番：EA715CB-43

品名：5000g(2g) デジタルはかり(ステンレス皿)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,640円(税抜) / 10,604円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,640円(税抜) / 10,604円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/30 14:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0760ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|--------|-----------------------------------|
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-5000SS |
| 秤量 | 5000g | 最小目盛 | 2g |
| 使用温湿度 | 0 ~ +40 °C、85 %RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10 ~ +60 °C、70 %RH以下(但し、結露のないこと) |
| サイズ | 250(W)×260(D)×108(H)mm | 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm |
| 重量 | 約2100g(ステンレス皿と電池を含む) | 材質 | ●本体:樹脂 ●計量皿:ステンレス |
| 電源 | 単2形乾電池 × 4個(非付属) または ACアダプター(別売) | 電池寿命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) |
| 校正 | 可 | 防水保護等級 | IPX2準拠 |
| 機能 | ●オートパワーオフ(5/10/20/30/40 /50/60/90分より選択)(解除可) ●風袋引き | 付属品 | ●取扱説明書(保証書付) ●ステンレス皿 |

防滴型構造

1/2000の高分解能。

重力加速度16エリア設定可能

簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。

水平調整スクルー式脚部採用。

代替品

| | |
|--|--|
| | 品番 EA715CB-43A コメント 変更点:持ち手部分付き |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.