品番: EA715CB-7

品名: 5,000g(2.0g) 防水型デジタルはかり



販売価格	20,100円(税抜)/22,110円(税込)				
カタログ価 格	20,100円(税抜)/22,110円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/27 04:22現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0772ページ				









## 仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	CS-5000WP
秤量	5000g	最小目盛	2g
精度	±6g	計量範囲	0~5000g
サイズ	250(W)×260(D)×108(H)mm	載皿サイズ	230(W)×190(D)mm
重量	約2500g(電池含む)	材質	●樹脂 ●ステンレス
電源	単2電池×4本(付属)またはACアダプ ター(別売)	電池寿命	約1,800時間(アルカリ電池使用時)
使用温湿度	0~+40 ℃、85%RH以下(但し、結露 のないこと)	保存温湿度	-10~+60 ℃、70%RH以下(但し、結 露のないこと)
防水保護等級	IP65	機能	●風袋機能 ●オートパワーオフ機能(5/10/20 /30/40/50/60/90分より選択(解除 可能))
用途	食品、工場関連の商品、部品など	付属品	<ul><li>●取扱説明書</li><li>●ステンレス皿</li><li>●単2形乾電池 × 4個(テスト用)</li></ul>

## 1/2000の高分解能

簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備

水平調整可能なスクリュー式足部
重力加速度16エリア可能
水準器付
※完全防水ではないので水没すると故障します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.