

品番：EA715CB-9

品名：20kg(0.01kg) 防水型デジタルはかり



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,900円(税抜) / 19,690円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,900円(税抜) / 19,690円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/17 23:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0760ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|--------|----------------------------|
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-20KWP |
| 用途 | 食品、工場関連の商品、部品など | 秤量 | 20Kg |
| 最小目盛 | 0.01Kg(10g) | 精度 | ±50 g |
| 計量範囲 | 0~20Kg | サイズ | 250(W)×260(D)×108(H)mm |
| 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm | 重量 | 約2500g(電池含む) |
| 材質 | 樹脂、ステンレス(SUS304) | 使用温湿度 | 0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | 電源 | 単2電池×4本(付属)またはACアダプター(別売) |
| 電池寿命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) | 防水保護等級 | IP65 |
| 機能 | オートパワーオフ (5/10/20/30/40/50/60/90分より 選択(解除可能)) 風袋引き 地域別の重力加速度設定 | | |

水準器付

1/2000の高分解能

簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備

重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能

水平調整可能なスクリュー式足部

※完全防水ではないので水没すると故障します。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.