

品番：EA715CC-60

品名：150g(0.01g) 電子はかり



販売価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		



3倍働トリプルレンジ

#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EW-150i
秤量(g)	30・60・150	最小目盛(g)	0.01・0.02・0.05
個数計最大計数	15,000個	載皿サイズ	φ110mm
100%登録最小質量	1g	電源	AC100V (ACアダプタ)
サイズ	190(W)×218(D)×55(H)mm	重量	約1.1kg
計量皿材質	SUS304	サンプル数	5, 10, 25, 50または100個
再現性(標準偏差)	0.01g・0.02g・0.05g	直線性	±0.01g・±0.02g・±0.05g
感度ドリフト	±20ppm/°C (10°C~30°C)	表示	7セグメント液晶表示バックライト付き (文字高16mm)
表示書換時間	10回/秒	動作温度・湿度範囲	-10°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと)
バッテリー動作時間	約9時間(バックライトオフ時)	個数モード	計数可能最小単位質量:0.01g
パーセントモード	パーセント最小表示:0.1%	校正分銅(出荷時設定)	150g
グラム、%、個数の3モード表示			
秤量3レンジ切替			

RS-232Cインターフェイス標準装備

「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.