

品番：EA715CF-26

品名：30kg(20g) デジタルはかり



販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/17 19:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0760ページ		



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SH-30K
秤量	30kg	最小目盛	0.02kg(20g)
電源	単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)	載皿サイズ	230(W)×190(D)mm
サイズ	265(W)×250(D)×106(H)mm	重量	約2.5kg
表示単位	kg	表示	7セグメントLCD(文字高25mm)
表示書換回数	約10回/秒	電池寿命	約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
使用温湿度範囲	-10~40℃、85%以下(ただし結露しないこと)	スパンドリフト	±0.015%/℃(5℃~ 35℃)
標準付属品	取扱説明書	直線性	±0.03g
再現性	0.03kg	校正分銅値	30kg±3g
ご注意	「kg」単位の表示です。ご購入の際はご注意ください。		

風袋引き機能

左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。

ワークスケール

高精度 分解能1/2000

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易

研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量

オートパワーオフ機能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.