品番: EA715CG-41

品名: 50.0kg(5g) カウントはかり



販売価格	115,000円(税抜) / 126,500円(税込)					
カタログ価 格	115,000円(税抜)/126,500円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/27 02:55現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0772ページ					







高い内部分解能と広い係数範囲

仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FC-50Ki		
秤量	50kg	最小目盛	5g		
電源	ACアダプタ(付属)、またはNi-MHバッ テリーパック(オプション)	載皿サイズ	300×280mm		
重量	約7.5kg	材質	計量皿:SUS304		
サイズ	330(W)×462(D)×117(H)mm	バッテリー連続使用時間	約10時間(本体のみ、オプションなし)		
再現性(標準偏差)	5g	直線性	±5g		
表示	7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間	動作温湿度範囲	5~40℃、85%RH以下(結露しないこ と)		
表示書換回数	約10回/秒	校正分銅	50kg±1g		
サンプル数	10個(5,25,50,100個、または任意設定)	登録可能最小単重	標準モード:1g 微小モード:0.05g		
感度ドリフト	0.002%/℃(5℃~35℃)typ.	通信機能	RS-232C標準、オプションにより +1Ch または +2Ch 可能		
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載					

500品目メモリ(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)	
データ処理ソフトWinCT-UFCで、ID、品目、単重などを一括登録	
ライトの点滅に従って、単重登録が完了	

個数管理を高精度に実行

コンパレータ表示・ブザー付き、音量約53dB(本体正面1mでの測定)

アルミダイキャストフレーム:堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.