

品番：EA715CH-11

品名：3000g(1g) 防水・防塵デジタルはかり



販売価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜) / 5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/05/11 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0772ページ		



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	UH-3000WP
秤量	3000g	最小目盛	1g
電源	単3乾電池2個(別売)	載皿サイズ	約φ150mm
重量	約420g(電池含まず)	サイズ	150(W)×161(D)×74(H)mm(計量皿取付時)
防水性	IP67	機能	ワンタッチ風袋引き機能、オートパワーオフ機能
表示単位	g	使用範囲	1~3000g
使用温湿度範囲	5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと)	表示	7セグメントLCD、文字高15.2mm
表示書換回数	約8回/秒	電池寿命	約700時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)
材質	本体・計量皿:ABS 表示シート:ポリエステルフィルム ダイヤフラム・防水パッキン:シリコンゴム ゴム足:TPE ねじ:ステンレス	直線性	±2g
再現性	2g(標準偏差)	スバンドリフト	±100ppm/℃(5~35℃)

安定所要時間	約1.5秒
粉が内部に入らない構造で、水をかけて洗う事は勿論、水につけてジャブジャブ洗うこともできます。	
計量皿も取り外して洗浄可能です。	
本体底面の電池フタはネジで固定する方式で、防水強化&脱落防止	
5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)	
電池残量警告マーク付き	
本体後部には、持ち運びに便利な取っ手付き	
容器の重さをゼロに出来る「ワンタッチ風袋引き」機能	
※取引・証明には使用できません	

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.