

品番 : EA715CH-23

品名 : 5000g(2g) 防水・防塵デジタルはかり



販売価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜)／31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/24 16:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	SL-5000WP
秤量	5000g	最小目盛	2g
電源	単1電池×6本(別売)、またはACアダプター(別売)	サイズ	266(W)×280(D)×146(H)mm
載皿サイズ	232×192mm	防塵・防水性能	IP65/JIS5等級準拠
機能	オートパワーオフ機能、風袋引き機能	重量	約2.9kg
表示単位	g	使用範囲	2~5000g
使用温湿度範囲	-10~40°C、85%RH以下	表示	7セグメントLCD、文字高25mm
表示書換回数	約10回/秒	電池寿命	約600時間(20°C、マンガン乾電池使用時) 約1200時間(20°C、アルカリ乾電池使用時)
直線性	±4g	再現性(標準偏差)	2g
スパンドリフト	±0.015%/°C TYP (5°C~35°C)	材質	計量皿、本体金属部:SUS304 表示シート:ポリエチルフィルム 本体プラスチック部:ABS 足コマ:PVC

計量皿だけ取り外して水洗いも可能。

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ
※水没には適しません。

代替品

	<p>品番 EA715SF-3 コメント 変更点:メカ-、サイズ、電源</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.