

品番：EA715CH-23

品名：5000g(2g) 防水・防塵デジタルはかり



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,000円(税抜) / 31,900円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 29,000円(税抜) / 31,900円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/30 12:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|         |                            |           |  |
|---------|----------------------------|-----------|--|
| メーカー    | エー・アンド・デイ                  | 型番        | SL-5000WP  |
| 秤量      | 5000g                      | 最小目盛      | 2g   |
| 電源      | 単1電池×6本(別売)、またはACアダプター(別売) | サイズ       | 266(W)×280(D)×146(H)mm   |
| 載皿サイズ   | 232×192mm                  | 防塵・防水性能   | IP65/JIS5等級準拠  |
| 機能      | オートパワーオフ機能、風袋引き機能          | 重量        | 約2.9kg   |
| 表示単位    | g                          | 使用範囲      | 2~5000g  |
| 使用温湿度範囲 | -10~40℃、85%RH以下            | 表示        | 7セグメントLCD、文字高25mm  |
| 表示書換回数  | 約10回/秒                     | 電池寿命      | 約600時間(20℃、マンガン乾電池使用時)<br>約1200時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)                |
| 直線性     | ±4g                        | 再現性(標準偏差) | 2g   |
| スパンドリフト | ±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)     | 材質        | 計量皿、本体金属部:SUS304<br>表示シート:ポリエステルフィルム<br>本体プラスチック部:ABS<br>足コマ:PVC |

計量皿だけ取り外して水洗いも可能。

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ  
※水没には適しません。

#### 代替品

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>品番</b> EA715SF-3<br/><b>コメント</b> 変更点:メ-カ-、サイズ、電源</p> |
|---|--|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.