品番: EA715CH-26

品名: 30.0kg(20g) 防水·防塵デジタルはかり



販売価格	31,000円(税抜)/34,100円(税込)				
カタログ価 格	31,000円(税抜)/34,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/27 02:54現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0773ページ				









仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SL-30KWP
秤量	30kg	最小目盛	0.02kg(20g)
電源	単1電池×6本(別売)、またはACアダ プター(別売)	サイズ	266(W)×280(D)×146(H)mm
載皿サイズ	232×192mm	防塵・防水性能	IP65/JIS5等級準拠
機能	オートパワーオフ機能、風袋引き機能	重量	約3.2kg
表示単位	kg	使用範囲	0.02~30kg
使用温湿度範囲	−10~40℃、85%RH以下	表示	7セグメントLCD、文字高25mm
表示書換回数	約10回/秒	電池寿命	約600時間(20℃、マンガン乾電池使用時) 約1200時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
直線性	±0.04kg	再現性(標準偏差)	0.02kg
スパンドリフト	±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)	材質	計量皿、本体金属部:SUS304 表示シート:ポリエステルフィルム 本体プラスチック部:ABS 足コマ:PVC
計量皿だけ取り外して水流	いも可能。		

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ ※水没には適しません。

代替品



品番 EA715SF-6

コメント 変更点:メーカー、サイズ、電源

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.