

品番：EA715CH-8

品名：3.0kg(1g) 防水デジタルはかり



販売価格	17,200円(税抜) / 18,920円(税込)		
カタログ価格	17,200円(税抜) / 18,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0760ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	HL-3000WP
秤量	3000g	最小目盛	1g
載皿サイズ	128(W)×128(D)mm	防水・防塵等級	IP65/JIS5等級準拠
電源	単3電池×6本(別売)	サイズ	170(W)×219(D)×63(H)mm
重量	810g	材質	ステンレス(SUS304)
表示	7セグメントLCD(文字高13mm)	スパンドリフト	±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
使用温湿度範囲	-10℃~40℃、85%RH以下	表示書換回数	約10回/秒
直線性	±2g	再現性(標準偏差)	1g
校正質量	3000g ± 0.2g	電池寿命	マンガン乾電池:約100時間(20℃) アルカリ乾電池:約200時間(20℃)

ステンレスボディで水洗い可能

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ
(防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠)
※注意:ACアダプタ使用時を除く。水没には適しません。

容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。

オートパワーオフ機能
5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)

スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.