

品番：EA715CH-8B

品名：3.0kg(1g) 防水デジタルはかり



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,600円(税抜) / 20,460円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 18,600円(税抜) / 20,460円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/17 19:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0760ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                    |           |  |
|---------|--------------------|-----------|--|
| メーカー    | エー・アンド・デイ          | 型番        | HL-3000LWP                                   |
| 秤量      | 3000g              | 最小目盛      | 1g   |
| 載皿サイズ   | 174(W)×137(D)mm    | 防水・防塵等級   | IP65/JIS5等級準拠                                |
| 電源      | 単3電池×6本(別売)        | サイズ       | 174(W)×219(D)×63(H)mm                        |
| 重量      | 890g               | 材質        | ステンレス(SUS304)                                |
| 表示      | 7セグメントLCD(文字高13mm) | スパンドリフト   | ±0.015%/°C TYP (5°C~35°C)                    |
| 使用温湿度範囲 | -10°C~40°C、85%RH以下 | 表示書換回数    | 約10回/秒                                       |
| 直線性     | ±2g                | 再現性(標準偏差) | 1g   |
| 校正質量    | 3000g ± 0.2g       | 電池寿命      | マンガン乾電池:約100時間(20°C)<br>アルカリ乾電池:約200時間(20°C) |

ステンレスボディで水洗い可能

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ  
(防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠)  
※注意:ACアダプタ使用時を除く。水没には適しません。

容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。

オートパワーオフ機能  
5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)

スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.