

品番：EA715DB-10A

品名：10kg(10g) デジタルはかり(検定付)



販売価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜) / 14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/17 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0760ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SK-10KI
秤量	10kg	最小目盛	10g
機能	風袋引き、オートパワーオフ	電源	単1電池×6本(別売)、 またはACアダプター(別売)
載皿サイズ	230(W)×190(D)mm	サイズ	244(W)×232(D)×137(H)mm
重量	約1.6kg	表示単位	kg
最小測定量	100g	減産式風袋引量	10kg
精度等級	4級(使用場所の制限は受けません)	使用範囲	0.1kg~10kg
使用温度範囲	-10℃~40℃、85%RH以下	表示	7セグメントLCD(文字高25mm)
表示書換回数	約10回/秒	測定方式	電気抵抗線式(ロードセル式)
電池寿命	約600時間(マンガン電池使用) 約1200時間(アルカリ電池使用)	材質	本体:ABS 表示シート:ポリエステルフィルム ゴム足:PVC
目量の種類	単目量		

検定品(取引・証明用に使用できます。)

大型液晶表示(文字高:25mm)

乾電池とACアダプター(別売)の2電源方式

4級特定計量器取引・証明用(検定付)

容器を載せた状態でゼロ表示可能

オートパワーオフの省エネ設計

※電池寿命はメ-カ-型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.