品番: EA715DC-150

品名: 150kg(20g) 台はかり



販売価格	45,000円 (税抜)/ 49,500円(税込)				
カタログ価 格	45,000円(税抜)/49,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/27 02:03現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0773ページ				













仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FG-150KBM		
秤量	150kg	最小目盛	20g		
載皿サイズ	300(W)×380(D)mm	サイズ	380(W)×464(D)×118(H)mm		
重量	9.7kg	電源	単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ (付属)が使用可能		
計量皿材質	SUS430	電池寿命	約150時間(アルカリ電池使用時)		
個数モード	サンプル数:5個(10個、20個、50個、 100個切替可能) サンプル登録制限:125g以上 最大計数値:120,000個	再現性(標準偏差)	0.02kg		
直線性	±0.05kg	スパンドリフト	±20ppm/℃(5℃~35℃)		
表示	7セグメント液晶表示(文字高26mm)	表示モード	kg(キログラム)、pcs(個数)		
動作温度·湿度範囲	-10℃~40℃、85% R.H. 以下(結露 しないこと)	表示書換回数	約10回/秒		
校正分銅(初期設定値)	150kg				
ᆗᄝᄴᄼᆉᅲᄔᄼᄼᄵᇪᆁᅑᄭᄜᅌᇦᄀ					

計量物を載せたら約1秒で測定完了

表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度

ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)		
kgと個数、2つの表示が切換え可能		
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き		
SUS430のステンレス製計量皿を使用		
電源を入れて計量物を載せるだけでOK、操作簡単です。		
分解能は1/6000で、精度の高い計量が可能		
見やすい大きな液晶表示		
面倒な計数も正確で簡単		
※最小目盛は20gですが、表示は「0.02kg」です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.