


品番：EA715DD-150

品名：150kg(20g) 台はかり



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 43,700円(税抜) / 48,070円(税込) | | |
| カタログ価格 | 43,700円(税抜) / 48,070円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/30 12:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0761ページ | | |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|-----------|-------------------------------|-------------|--|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FG-150KAM |
| ※注意※ | 【一部お客様組立品】 | 秤量 | 150kg |
| 最小目盛 | 20g | 載皿サイズ | 300(W)×380(D)mm |
| サイズ | 300(W)×624(D)×781(H)mm | 重量 | 11.2kg |
| 電源 | 単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能 | 計量皿材質 | SUS430 |
| 電池寿命 | 約150時間(アルカリ電池使用時) | 個数モード | サンプル数: 5個(10個、20個、50個、100個切替可能) サンプル登録制限: 125g以上 最大計数值: 120,000個 |
| 再現性(標準偏差) | 0.02kg | 直線性 | ±0.05kg |
| スパンドリフト | ±20ppm/°C(5°C~35°C) | 表示 | 7セグメント液晶表示(文字高26mm) |
| 表示モード | kg(キログラム)、pcs(個数) | 動作温度・湿度範囲 | -10°C~40°C、85% R.H. 以下(結露しないこと) |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 校正分銅(初期設定値) | 150kg |

計量物を載せたら約1秒で測定完了

| |
|-----------------------------|
| 表示部の角度を上方に調整可、最大角度90度 |
| ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m) |
| kgと個数、2つの表示が切換え可能 |
| 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き |
| SUS430のステンレス製計量皿を使用 |
| 面倒な計数も正確で簡単 |
| 見やすい大きな液晶表示 |
| 電源を入れて計量物を載せるだけでOK、操作简单です。 |
| 分解能は1/6000で、精度の高い計量が可能 |
| ※最小目盛は20gですが、表示は「0.02kg」です。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.