品番: EA715DD-60

品名: 60kg(10g) 台はかり



販売価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)				
カタログ価 格	50,000円(税抜)/55,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/27 02:05現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0773ページ				















## てちらの商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FG-60KAM		
※注意※	【一部お客様組立品】	秤量	60kg		
最小目盛	10g	載皿サイズ	300(W)×380(D)mm		
サイズ	300(W)×624(D)×781(H)mm	重量	11.2kg		
電源	単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ (付属)が使用可能	計量皿材質	SUS430		
電池寿命	約150時間(アルカリ電池使用時)	個数モード	サンプル数:5個(10個、20個、50個、 100個切替可能) サンプル登録制限:62.5g以上 最大計数値:96,000個		
再現性(標準偏差)	0.01kg	直線性	±0.02kg		
スパンドリフト	±20ppm/℃(5℃~35℃)	表示	7セグメント液晶表示(文字高26mm)		
表示モード	kg(キログラム)、pcs(個数)	動作温度·湿度範囲	-10℃~40℃、85% R.H. 以下(結露 しないこと)		
表示書換回数	約10回/秒	校正分銅(初期設定値)	60kg		
計量物を載せたら約1秒で測定完了					

表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度		
ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)		
kgと個数、2つの表示が切換え可能		
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き		
SUS430のステンレス製計量皿を使用		
電源を入れて計量物を載せるだけでOK、操作簡単です。		
分解能は1/6000で、精度の高い計量が可能		
面倒な計数も正確で簡単		
見やすい大きな液晶表示		
※最小目盛は10gですが、表示は「0.01kg」です。		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.