

品番：EA715DF-30

品名：30kg(20g) デジタルはかり



販売価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/30 10:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0760ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SL-30KD
秤量	30kg	最小目盛	0.02kg(20g)
電源	単1電池×6本(別売)または、ACアダプター(別売)	重量	約1.9kg
載皿サイズ	230(W)×190(D)mm	サイズ	244(W)×232(D)×137(H)mm
表示単位	kg	直線性	±0.02kg
再現性(標準偏差)	0.02kg	スパンドリフト	±0.015%/°C TYP(5°C~35°C)
使用温湿度範囲	-10°C~40°C、85%RH以下	表示書換回数	約10回/秒
電池寿命	マンガン乾電池使用時: 約600時間 アルカリ乾電池使用時: 約1200時間	表示	液晶表示前後2面(文字高25mm)
材質	本体: ABS 表示シート: ポリエステルフィルム ゴム足: PVC	標準付属品	取扱説明書

物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応

大型液晶(文字高25mm)でくっきり表示

容器をのせた状態でゼロ表示可能(風袋引き機能付)

5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(オートパワーオフ機能付)

前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。

電池とACアダプタの2電源方式(別売)

ケースは樹脂製で防滴構造JIS2等級準拠

分解能1/2000

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.