

品番 : EA715DL-21

品名 : [電子天秤用] 比重測定キット



販売価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0771ページ0772ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-1654
付属品	シンカー、温度計、ピーカー	適合機種	EA715CA-16~-22、-71~-76、-81~-84
比重皿寸法	φ25mm	サイズ	本体:40×17×187(H)mm シース部: φ2.8mm(先端はφ2.2mm、長さ20mm)、約120mm
重量	約27g(電池、シースホルダ含む)	電源	CR2032×1個(付属)
電池寿命	約1年(1日1時間使用の場合)	センサー	サーミスタ
温度測定範囲	-40℃~260℃	表示分解能	0.1℃
測定精度	±1.0℃(-9.9~59.9℃) ±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃) ±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃) ±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)	表示更新間隔	1秒毎
防水レベル	JIS IPX7(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)	動作温湿度	0~40℃、75%RH以下(結露しない事)(シース部を除く)
保存温湿度	0~50℃、75%RH以下(結露しない事)		

個体、液体の比重を簡単に測定

※強酸、強アルカリ溶液等の反応性のある液体の測定に使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.