

品番：EA715EB-3

品名：420g(0.01g) コンパクトスケール



販売価格	49,700円(税抜)／ 54,670円(税込)		
カタログ価格	49,700円(税抜)／54,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2025/05/24 01:03現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0772ページ		



仕様

秤量	420g	最小目盛	0.01g
載皿サイズ	φ 120mm	電源	単3電池×4本(別売)又はACアダプタ(付属)
サイズ	202(W)×224(D)×54(H)mm	重量	1kg
機能	重量、個数、%、チェック、小動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル	電池寿命	6時間(電池使用時)
計量皿材質	ステンレススチール	繰返し性、代表値	0.01g
安定時間	1s	風袋範囲	最大ひょう量まで
計量単位	mg、g、kg、ct	使用温湿度	温度:10～40℃ 湿度:80%(結露なきこと)
タッチスクリーンディスプレイ			
高速安定表示			
屋内専用			
研究室・産業用途での計量に最適なポータブル天びんです。			
操作が簡単なカラータッチスクリーンディスプレイと積み重ね保管ができるスリムな設計。			
109mmフルカラーVGAグラフィックタッチパネルディスプレイ、明るさ調整機能付き			

代替品

	品番 EA715AD-11 コメント 400gメ-カ-違い仕様ご確認下さい。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.