


品番 : EA716B-14

品名 : 0.15-1.5N ダイアルテンションゲージ



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0758ページ		



測定子先端



仕様

メーカー	新潟精機	型番	DITG-150PJ
測定範囲	0.15~1.5N	最小表示	0.05N
目盛仕様	0.15-1.5-0.15	指示誤差	±0.5目盛
サイズ	本体:47(W)×19(D) ×55(H)mm	材質	本体:ABS 測定子:スチール
重量	55g	用途	ボタンの押圧力、バネ張力の測定に
付属品	●PCケース		

置針式なので、測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.