

品番：EA716BA-20

品名：Vベルト張力計(音波式)

	販売価格	121,000円(税抜)／133,100円(税込)		
	カタログ価格	121,000円(税抜)／133,100円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/21 00:29現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	0770ページ1274ページ		



仕様

測定可能対象ベルト…タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど			
サイズ	95×160×32mm	重量	200g(マイクロホンセンサ・電池含まず)
測定周波数	10.0～999Hz	測定精度	周波数:±1[Hz](100[Hz]未満) ±1%(100[Hz]以上)
設定可能範囲	質量:0.0001～9.9999[kg/m] ベルト幅:1.0～999.9[mm] スパン長:1～9999[mm] リブ数:1～99	電源	単3形乾電池×2本(付属)
電池寿命	約30時間	付属品	フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1 単3形乾電池×2本 取扱説明書
小型マイクでベルトの固有振動数を読み取り、瞬時にベルト張力を表示します。			
ベルトの振動周波数および張力値を同時に表示可能			
「kgf」・「N」2種類の単位表示が選択可能			
広範囲な測定周波数領域			
高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能(最短0.5秒)			

メモリー機能搭載
オートパワーオフ機能搭載
日本語/英語切替可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.