

品番 : EA716D-1

品名 : A20-A90/110mm デュロメーター(ダイヤル)



販売価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
カタログ価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 22:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0753ページ		



A20-A90/110mm デュロメーター(ダイヤル)	
型番	EA716D-1
メーカー	新潟精機
測定範囲	A20~A90
表示精度	±1目盛
取付軸径	φ60mm
ダイヤル径	φ110mm
厚(mm)	適用試験片厚:6.0以上
サイズ(W×D×H)mm	60×31×113
材質	本体:アルミ 押針:HM35(SKH55)
重量	160g
用途	一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストマーなどの硬さ測定に
付属品	●PCケース ●摩耗確認用ブロック(D-1、D-2のみ)

仕様

メーカー	新潟精機	型番	ADM-A
測定範囲	A20~A90	表示精度	±1目盛
取付軸径	φ60mm	ダイヤル径	φ110mm
厚(mm)	適用試験片厚:6.0以上	サイズ(W×D×H)mm	60×31×113
材質	本体:アルミ 押針:HM35(SKH55)	重量	160g
用途	一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストマーなどの硬さ測定に	付属品	●PCケース ●摩耗確認用ブロック(D-1、D-2のみ)

ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.