

品番 : EA717A-10

品名 : デジタルオシロスコープ



販売価格	86,000円(税抜)／94,600円(税込)		
カタログ価格	86,000円(税抜)／94,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	AD-5142D
周波数帯域	50MHz	チャンネル数	入力: 2ch
軸	垂直感度: 2mV～10V/div (1-2-5ステップ) 水平感度: メインモード 1ns～50s/div (1-2.5-5ステップ)、ロールモード 50ms～50s/div	精度	垂直: ±(3%rdg+0.1div+1mV) 水平: ±0.01%
測定項目	電圧: p-p値、振幅、平均値、実効値、ハイ値、ロー値、最大値、最小値、上オーバーシュート、下オーバーシュート、上ブリーザー、下ブリーザー 時間: 周波数、周期、立上時間、立下時間、+パルス幅、-パルス幅、デューティ比	電源	100V～240V
解像度	234(垂直)×320(水平)	サイズ	310(W)×140(D)×142(H)mm
重量	2.7kg	付属品	電源ケーブル、プローブセット、取扱説明書
周波数帯域50MHz			
最高サンプリングレート: 250MS/s (1ch時)			
メモリー長: 4k (各ch)			

5.6インチTFTカラーディスプレイ

6桁周波数カウンター機能

演算機能、自動測定機能つき

波形とパネル設定保存/呼出機能つき

GO/NO-GO機能つき

USBポートつき

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.