


品番：EA719DG-1

品名：70x40x 50mm/150N V形マグ ネットフック(2個)



販売価格	68,500円(税抜) / 75,350円(税込)		
カタログ価格	68,500円(税抜) / 75,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 02:34現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	0734ページ		



仕様

メーカー	カネテック	型番	KMV-50D
適応パイプ径(φ mm)	8~50	吸着力	150N(15kgf)
重量(kg)	1.0	サイズ(mm)	40×70×50(H)
精度(平行度/平面度/直角度)	10/10/20 μm	入数	2個

丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に

上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。

切換レバー脱着式。(六角対辺は8mm)

防滴、耐油構造です。

三次元測定器、及び各種計測、計測システムの保持具としてもご使用いただけます。

2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は、各々の吸着力が低下しますので、ご注意ください。

代替品

品番	EA719DL-1
コメント	仕様ご確認下さい



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.