# 品番：EA719K-30

# 品名：溶接ゲージ(ｽﾃﾝﾚｽ製)



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 7,000円（税抜）／ 7,700円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 7,000円（税抜）／7,700円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/05/28 04:50現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | |
| カタログページ | 0764ページ | | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WGU-7M |
| 測定範囲（サイズ） | 本体直尺目盛：50・60㎜<br>余盛高さ：25㎜<br>すみ肉脚長：25㎜<br>すみ肉のど厚：15㎜<br>アンダーカット深度：25㎜<br>ルート間隔：2～5㎜<br>開先（ベベル）角度：0～60°（最小読取値：5°） | 精度 | 長さ寸法の測定：<br>±0.4㎜（のど厚測定±0.7㎜工場製作精度）<br>角度測定：±2 |
| サイズ | 95×1.5×70㎜ | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 118g | 用途 | 溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に |
| 付属品 | ●ビニールケース | | |
| 溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に最適です。 | | | |
| 一般の溶接、建設、造船、橋梁など鉄骨、組立での溶接作業にとても便利です。 | | | |
| 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.