

品番：EA719K-40

品名：デジタル溶接ゲージ



販売価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/22 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

測定範囲(サイズ)	余盛高さ: 10mm すみ肉のど厚: 20mm 開先(ベベル)角度: 60°・70°・80° ・90°固定	精度	長さ寸法の測定: ±0.05mm
材質	ステンレス(本体)	電源	SR44×1個(付属)
サイズ	69.5×5.2×120mm		
ホールド機能付			
デジタル表示で読み取りやすい			
マスターゲージ付			

代替品

	品番 EA719K-40A コメント オートリ機能付いています。
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.