品番: EA719K-50

品名: 25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)



販売価格	<b>12,000円</b> (税抜)/ 13,200円(税込)				
カタログ価 格	12,000円(税抜)/13,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/05/28 04:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0764ページ				







## 仕様

メーカー	新潟精機	型番	WAL2542
測定範囲(サイズ)	すみ肉脚長:5·7·8·10mm固定 すみ肉のど厚:4~7mm固定(1mmとび) 開先(ベベル)角度: 25·27.5·30·32.5·35·37. 5·40·42.5°固定	精度	長さ寸法の測定:±0.1mm 角度測定:±1°
サイズ	ブランク No,1:92×1.5×46mm 2:92×1.5×45mm 3:92×1.5×44mm 4:92×1.5×43mm	重量	100g
材質	ステンレス	用途	T継手の開先角度、突き合わせ継手の 開先角度、すみ肉の脚長およびのど厚 測定に
付属品	●PCケース ●ゲージx4 ●ボールチェーン		

合否判定が容易な限界寸法値を表示(角度は2.5°とび、のど厚寸法は1mmとび)しています。

レーザー印字のため文字が見やすいです。

脚長は測定のど厚寸法時の許容限界寸法を表示しています。

角度測定も可能です。

溶接後の測定に使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.