品番: EA719K-61

品名: 28-73 ガスケット溝幅測定限界ゲージ



販売価格	3,140円(税抜)/3,454円(税込)				
カタログ価 格	3,140円(税抜)/3,454円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/08/06 10:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





## 仕様

メーカー	新潟精機	型番	GSW-2
適用リング番号	28, 32, 46, 73	サイズ(mm)	A:40 B:35
フランジ溝幅	13.49mm	板厚	1.5mm
精度	フランジ溝幅の許容差:±0.20mm 角度の許容差:±0.5°	材質	ステンレス
用途	リングジョイントガスケットを取り付け る、フランジの溝幅の合否を判定する 限界ゲージです。		

各種リング番号に対応しています。

GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.