

品番：EA719KA-2

品名：500mm 溶接用ガイドスケール



販売価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ		



仕様

メーカー	テクノプラン	型番	CGS-50
全長	500mm	幅	83mm
高さ	46mm	マグネットサイズ	φ40×30(H)mm
吸着力	294N(30kgf)×2	重量	1.6kg
ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具			
しっかりとした保持力で作業性の向上が期待できる耐熱型強力永久磁石			
※マグネット吸着面は研削再加工が可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.