

品番 : EA719XG-4

品名 : 300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 43,000円(税抜) / 47,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 43,000円(税抜) / 47,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/23 06:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0733ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------------------------|---------|-------------|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | G3030 |
| 平面度 | 3 μ m | サイズ(mm) | 300×300×100 |
| 重量 | 29kg | 材質 | 花崗岩 |
| 用途 | 平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に | | |

JIS0級相当

経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。

花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。

平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.