


品番 : EA719XG-5

品名 : 300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)



販売価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
カタログ価格	48,000円(税抜) / 52,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0733ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	G3045
平面度	3 μ m	サイズ(mm)	300×450×100
重量	43kg	材質	花崗岩
用途	平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に		

JIS0級相当

経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。

花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。

平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.