

品番：EA720CS-255

品名：25mmx5.5m メジャー[ナイロンコート]



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,250円(税抜) / 3,575円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,250円(税抜) / 3,575円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/30 23:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0719ページ                      |      |   |



### 仕様

|                  |          |    |  |
|------------------|----------|----|--|
| メーカー             | ムラテックKDS | 型番 | DXS25-55   |
| 仕様               | ベルトクリップ式 | 全長 | 5.5m   |
| 幅                | 25mm     | 材質 | バネ:ステンレス<br>テープ:スチール(ナイロンコート)<br>カバー:エラストマー樹脂<br>ケース:ABS樹脂 |
| 目盛仕様             | メートル     | 重量 | 325g   |
| JIS1級            |          |    |  |
| 両面目盛付            |          |    |  |
| 高耐久ナイロンコート       |          |    |  |
| 455mmピッチスタッドマーク付 |          |    |  |
| ショックアブソーバー付      |          |    |  |
| ダブルブレーキ仕様        |          |    |  |
| 4点鉤&0点補正移動爪      |          |    |  |
| 強度アップ耐久爪         |          |    |  |
| サビに強いステンレスバネ     |          |    |  |

ストッパー付

ストッパーを一番下まで押し下げるとロックがかかります。

ストッパーを解除して一番上に押し上げるとブレーキがかかり、テープ引き込み速度の減速が可能です。

ハードな現場向き高耐久仕様

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.