

品番：EA720KE-1

品名：19mmx1.1m メジャー



販売価格	1,500円(税抜)／1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜)／1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/05/02 10:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0730ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	SMT-100GY
全長	1.1m	幅	19mm
目盛間隔	1mm	目盛種類	両面cm目盛
ピッチ	上下段1mm	本体幅	77mm
本体高さ	47mm	奥行	46mm
許容差	±(0.2+0.1L)mm	重量	約35g
カラー	グレー	テープ	ナイロンコーティング
マグネット	有	材質	スライダー:ポリカーボネート テープ:SK4 磁石:ネオジム磁石
用途	建築現場での寸法測定、記録写真用に	注意	L=m単位の測定長さ(端数切上)

JIS1級品

本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。

視認性の高い「快段目盛」を両面に採用

スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋写真撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能となります。

マグネット付きでスチールへの吸着が可能
スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。
10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。
1mm単位が目盛が見やすい段差型目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。

代替品

	品番	EA720KE-2
	コメント	全長:2.1m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.