

品番：EA720KE-2

品名：19mmx2.1m メジャー



販売価格	2,200円(税抜)／2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜)／2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/02 10:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0730ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	SMT-200GY
全長	2.1m	幅	19mm
目盛間隔	1mm	本体幅	77mm
本体高さ	47mm	奥行	46mm
許容差	±(0.2+0.1L)mm	目盛種類	両面cm目盛
ピッチ	上下段1mm	テープ	ナイロンコーティング
マグネット	有	カラー	グレー
重量	約53g	材質	スライダー:ポリカーボネート テープ:SK4 磁石:ネオジム磁石
用途	建築現場での寸法測定、記録写真用に	注意	L=m単位の測定長さ(端数切上)

JIS1級品

本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。

視認性の高い「快段目盛」を両面の採用

スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋写真撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能となります。

マグネット付きでスチールへの吸着が可能
スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。
1mm単位が目盛が見やすい段差型目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.