

品番：EA720YD-230

品名：300mm シルバー直尺(ビクックアップ°スケール)



販売価格	865円(税抜) / 952円(税込)		
カタログ価格	865円(税抜) / 952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/03/30 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0736ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	13134
目盛×幅×厚み	300×25×1.0mm	目盛	上下1mmピッチ
長さの許容差	±0.15mm	測定範囲	0~30cm
本体サイズ	335×25×1.0mm	重量(g)	65
材質	ステンレス(SUS420J2)	用途	・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 ・工業製品の測定、検査に。

裏面度量衡換算表付

JIS 1級(15cm~1m)

シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

基本性能はそのままに、スケールの先端を曲げ、つまみやすくなっています。

読み取りやすい大きな数字を採用しました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

