


品番：EA720YW-19

品名：700mm セーフティーカッターガイド



販売価格	5,560円(税抜)／6,116円(税込)		
カタログ価格	5,560円(税抜)／6,116円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/26 09:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1796ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	65065
測定目盛	700mm	サイズ(W×D×T)	720×80×15mm
精度	±0.51mm	真直度	0.34mm以下
材質	本体:アルミ 細板:ステンレス 保護キャップ:ポリアセタール樹脂 スベリ止:ゴム	重量	650g
用途	・長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。 ・石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。		

★刃から手を守る、高さ30mmのガード付

ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。

保護キャップ付で材料に傷をつけません。

防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。

カッター面に食い込まないように、ステンレス細板を張り付けてあります。

しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.